

# Technisches Datenblatt

## Leitungsführungskanal LE 20, Kanalbreite 35

Art.-Nr. 6130020

**OBO**  
BETTERMANN



PVC Polyvinylchlorid

Produkzusatztext Hinweis	Kanalunterteil mit Bodenlochung für die Montage. Schwer entflammbar und selbstverlöschend nach Entzug einer einwirkenden Flamme. Richtungsänderungen mit den Formteilen ausführen und Kanalenden mit den Endstücken verschließen.
Produkttext Normen	Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-1.
Produkttext Lieferumfang	Unter- und Oberteil im Set.

### Stammdaten

Art.-Nr.	6130020
Typ	LE 20350 brn
Bezeichnung 1	Leitungsführungskanal
Bezeichnung 2	LESet 20x35 8014
Dimension	2000x35x20
Farbe	sepiabrown
RAL-Nummer	8014
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	70,00 m
Gewicht	23,47 kg/100 m

### Technische Daten

Länge	2.000,00 mm
Breite	35,00 mm
Höhe	20,00 mm
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhaltekammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>