

# Technisches Datenblatt

## Leitungsführungskanal LE 20, Kanalbreite 35

Art.-Nr. 6130023

**OBO**  
BETTERMANN



Leitungsführungskanal LE zur verdeckten Leitungsführung im Innenbereich.

PVC Polyvinylchlorid

Produkzusatztext Hinweis	Kanalunterteil mit Bodenlochung für die Montage. Schwer entflammbar und selbstverlöschend nach Entzug einer einwirkenden Flamme. Richtungsänderungen mit den Formteilen ausführen und Kanalenden mit den Endstücken verschließen.
Produkttext Normen	Geprüft nach DIN EN 50085-1 und DIN EN 50085-2-1.
Produkttext Lieferumfang	Unter- und Oberteil im Set.

### Stammdaten

Art.-Nr.	6130023
Typ	LE 20350 rws
Bezeichnung 1	Leitungsführungskanal
Bezeichnung 2	LE Set 20x35 9010
Dimension	2000x35x20
Farbe	reinweiß
RAL-Nummer	9010
Werkstoff	Polyvinylchlorid
Werkstoff Kürzel	PVC
Kleinste VK-Einheit (VG)	70,00 m
Gewicht	23,32 kg/100 m

### Technische Daten

Länge	2.000,00 mm
Breite	35,00 mm
Höhe	20,00 mm
Befestigungsart	Bodenlochung
Halogenfrei	<input type="checkbox"/>
Kabelhaltekammer	<input type="checkbox"/>
Kanalverbinder	<input type="checkbox"/>
Schutzfolie	<input type="checkbox"/>