

Technisches Datenblatt

Inneneck LE-IE

Art.-Nr. 6130253



Flexibles Inneneck als Formteil zur Richtungsänderung der Leitungsführungskanäle LE und AXIS.
Schnittkaschierend und winkelverstellbar von 75° - 105°.



ASA Acrylnitril-Styrol-Arcylester

Stammdaten

Art.-Nr.	6130253
Typ	LE IE60110v sgr
Bezeichnung 1	Inneneck
Bezeichnung 2	LE 60x110 7030
Dimension	132x110x132
Farbe	steingrau
RAL-Nummer	7030
Werkstoff	Acrylnitril-Styrol-Arcylester
Werkstoff Kürzel	ASA
Kleinste VK-Einheit (VG)	4 Stück
Gewicht	12,40 kg/100 St.

Technische Daten

Länge	132,00 mm
Breite	132,00 mm
Höhe	110,00 mm
Ausführung	Haubenformteil
Befestigungsart	aufrastbar
Geeignet für Funktionserhalt	☐
Halogenfrei	☒
Schutzfolie	☐