
Technisches Datenblatt

Gelenkverbinder A4

Artikelnummer: 6208932



Gelenkverbinder als Außenverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 60 mm Seitenhöhe und durchgängiger Holmlochung. Winkel vertikal verstellbar.
Die Durchgängigkeit des Potentialausgleichs ist durch die Verschraubung sichergestellt.

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	6208932
Typ	LGVG 60 A4
Bezeichnung 1	Gelenkverbinder
Bezeichnung 2	für Kabelleiter
Hersteller	OBO
Dimension	64x210
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	28,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,9466 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Gelenkverbinder A4

Artikelnummer: 6208932

Abmessungen



Abmessung	64x210
Länge	210 mm
Breite	28 mm
Höhe	60 mm
Blechstärke	1,5 mm

Technische Daten

Ausführung	Längs- und Winkelverbinder
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	60 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	ja
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder