
Technisches Datenblatt

90°-Bogen

Artikelnummer: 6074901

Bogen 90°, horizontal, für AZ-Kleinkanal AZK 050 und Leuchtenträgerschiene LTS 50.



CE

St	Stahl
DD	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten


Artikelnummer	6074901
Typ	LTS B DD
Bezeichnung 1	Bogen 90°
Bezeichnung 2	für Leuchtenträgerschiene
Hersteller	OBO
Dimension	50x50
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	36,6 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,4186 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

90°-Bogen

Artikelnummer: 6074901

Abmessungen



Breite	50 mm
Höhe	50 mm
Blechstärke	1 mm

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Montagelochung im Boden	nein
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein