
Technisches Datenblatt

Kabelrinne, Marinenorm A4

Artikelnummer: 6045852

Kabelrinne für den Einsatz im Schiffbau, gefertigt in Anlehnung an die Marinenorm VG 88900-1.



A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	6045852
Typ	MKR 15 075 A4
Bezeichnung 1	Kabelrinne Marinenorm
Bezeichnung 2	Materialstärke 1,00mm
Hersteller	OBO
Dimension	15x75x2000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	63,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	5,5019 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Kabelrinne, Marinenorm A4

Artikelnummer: 6045852

Abmessungen



Abmessung	15 X 75
Länge	2.000 mm
Breite	75 mm
Höhe	15 mm
Blechstärke	1 mm
Maß B	75 mm

Technische Daten

Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Begehbar	nein
Funktionserhalt	nein
Mit Oberteil	nein
Montagelochung im Boden	ja
NATO Lochbild	ja
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Seitenlochung	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Belastungstesttyp nach IEC 61537	Typ II
Art des Verbinders Kabeltragsystem	geschraubt

Belastungen

Stützabstand 1,0m	0,35 kN/m
Stützabstand 1,5m	0,15 kN/m