# Technisches Datenblatt

## Montageplatte A2

## Artikelnummer: 7085133



Montageplatte zur Befestigung am Seitenholm von Kabeltrag-Systemen.
Die Befestigung am Seitenholm der Gitterrinne erfolgt schraubenlos durch Umbiegen der Rastlasche. Die Befestigung am Seitenholm von Kabelrinnen und Kabelleitern erfolgt mit zwei Flachrundschrauben. Durch die Mittenlochung der Montageplatte läßt sich der Abzweigkasten Typ B9/T sehr einfach mit der beiliegenden Verschlussschraube befestigen.
Befestigungsschraube FRSB 6x12 bitte separat bestellen.

CE UK CA

| | |
|---|---|
| A2 | Edelstahl, rostfrei |
| 2B | blank, nachbehandelt |

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7085133 |
| Typ | MP UNI A2 |
| Bezeichnung 1 | Montageplatte |
| Bezeichnung 2 | universal |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 170x120 |
| Farbe | edelstahl |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Oberfläche | blank, nachbehandelt |
| Oberflächennorm | |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 11 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,0388 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Montageplatte A2

## Artikelnummer: 7085133

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Breite | 170 mm |
| Höhe | 120 mm |
| Blechstärke | 1 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Ausführung | horizontal |
| Befestigungsart | Schraubbefestigung |
| ROHS Konform | ja |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | nein |