Technisches Datenblatt

Montageplatte DD

Artikelnummer: 7085114



Montageplatte zur Befestigung am Seitenholm von Kabeltrag-Systemen.
Befestigungsschraube FRSB 6x12 bitte separat bestellen.

CE UK CA

St	Stahl
DD	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten


Artikelnummer	7085114
Typ	MP UNI DD
Bezeichnung 1	Montageplatte
Bezeichnung 2	universal
Hersteller	OBO
Dimension	170x120
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5825 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Montageplatte DD

Artikelnummer: 7085114

Abmessungen



Breite	170 mm
Breite	6,69 in
Höhe	120 mm
Blechstärke	1 mm

Technische Daten

Ausführung	horizontal
Befestigungsart	Schraubbefestigung
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein