Technisches Datenblatt

Montageplatte, abgewinkelt DD

Artikelnummer: 7085111



Abgewinkelte Montageplatte zur Befestigung am Seitenholm der Kabelrinne. Durch die Mittenlochung der Montageplatte läßt sich der Abzweigkasten Typ B9/T sehr einfach mit der beiliegenden Verschlussschraube befestigen. Ausgeprägte Laschen bieten eine Schnellbefestigung. Befestigungsschraube FRS B 6x12 bitte separat bestellen.

CE UK CA

St	Stahl
DD	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip

Stammdaten


Artikelnummer	7085111
Typ	MP WI KL. DD
Bezeichnung 1	Montageplatte
Bezeichnung 2	gebogen, klein
Hersteller	OBO
Dimension	210x120
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	20,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,5549 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Montageplatte, abgewinkelt DD

Artikelnummer: 7085111

Abmessungen



Breite	120 mm
Breite	7,87 in
Höhe	210 mm
Blechstärke	1 mm

Technische Daten

Ausführung	vertikal
Befestigungsart	Schraubbefestigung
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein