Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4182, Schlitz 22 mm, doppelt, FS, gelocht
Artikelnummer: 1122676



Profil-/Montageschiene mit durchgängiger Lochung im Boden in schwerer Ausführung und 22 mm Schlitzweite. In doppelter Ausführung, das heißt zwei Profilschienen sind am Boden miteinander verbunden (geclincht).



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	1122676
Typ	MS4182P3000FS
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	3000x41x82
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	402,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	9,7144 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4182, Schlitz 22 mm, doppelt, FS, gelocht

Artikelnummer: 1122676

Abmessungen



Länge	3.000 mm
Breite	41 mm
Höhe	82 mm
Maß L	3.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Steg gelocht
Ausführung	Doppelprofil
Funktionserhalt	nein
Lochgröße	14x28
Materialstärke	2 mm
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	4,86 cm²
Statischer Wert Iy	30,69 cm⁴
Statischer Wert Iz	15,11 cm⁴
Statischer Wert Wy	2,51 cm³
Statischer Wert Wz	2,69 cm³