Technisches Datenblatt

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, A2, gelocht

Artikelnummer: 1121480



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	1121480
Typ	MS5030P2000A2
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	2000x50x30
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	280 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	14,4446 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS5030, Schlitz 22 mm, A2, gelocht

Artikelnummer: 1121480

Abmessungen



Länge	2.000 mm
Breite	50 mm
Höhe	30 mm
Maß L	2.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	nein
Materialstärke	3 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	nein
Profilform	C-Profil
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	18 mm
Statischer Wert A	3,39 cm²
Statischer Wert Iy	3,99 cm⁴
Statischer Wert Iz	13,11 cm⁴
Statischer Wert Wy	3,95 cm³
Statischer Wert Wz	6,38 cm³