Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, A2, gelocht

Artikelnummer: 1122982



Schwere C-Profilschiene zur individuellen Installation von Tragekonstruktionen für z.B. Kabelrinnen oder als Konsole für Schaltschränke. Auch verwendbar zur Kabelverlegung, in Verbindung mit Bügelschellen mit U-Fuß.

A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	1122982
Typ	MSL4141P6000A2
Bezeichnung 1	Profilschiene
Bezeichnung 2	gelocht, Schlitzweite 22mm
Hersteller	OBO
Dimension	6000x41x41
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	6
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	201,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	10,2122 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Montageschiene MS4141, Schlitz 22 mm, A2, gelocht

Artikelnummer: 1122982

Abmessungen



Länge	6.000 mm
Breite	41 mm
Höhe	41 mm
Maß L	6.000 mm

Technische Daten

Abbrechbar	nein
Art der Lochung	Rücken gelocht
Ausführung	Einfachprofil
Bohrlochabstand mittig	50 mm
Funktionserhalt	nein
Lochgröße	14x28
Materialstärke	2 mm
Mit Lochung	ja
Mit Zahnung	ja
Profilform	C-Profil
ROHS Konform	ja
Schlitzweite	22 mm
Statischer Wert A	2,45 cm²
Statischer Wert Iy	5,18 cm⁴
Statischer Wert Iz	7,56 cm⁴
Statischer Wert Wy	2,51 cm³
Statischer Wert Wz	2,69 cm³