
Technisches Datenblatt

Montageträger - MT3 3ACO

Artikelnummer: 7407712

Montageträger zur Aufnahme von 3 Datenmodulen Typ ACO (nur mit Insta Kit UF60 von AMP Tyco). Einbau anstelle eines Gerätebechers GB3.



CE

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten


Artikelnummer	7407712
Typ	MT3 3ACO
Bezeichnung 1	Montageträger
Bezeichnung 2	für 3xACO
Hersteller	OBO
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	14,21 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	1,4891 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Montageträger - MT3 3ACO

Artikelnummer: 7407712

Abmessungen



Länge	208 mm

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit	3 Datenmodulen Typ ACO
Befestigungsart	aufrastbar
Beschriftungsfeld	nein
Bodenbelagsschutzrahmen	nein
Bodenblech	nein
Bodenbündig versenkbar	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Mit Bodenbelagsaussparung	nein
ROHS Konform	ja
Schwerlastausführung	nein
Zugentlastungsmöglichkeit	ja