
Technisches Datenblatt

Einbaurahmen für vier 1-fach Modul 45®-Geräte

Artikelnummer: 7408670



Zum Einbau von 4 Einzelgeräten Modul 45 für Geräteeinsatz System 55 mit Montageträger für vertikalen Einbau von Modul 45-Geräten. Der Einbaurahmen ist vorgesehen für die Anwendung mit 0°-Steckdosen (normale Einbaulage, Kontaktöffnungen rechts und links) und deren Anwendung in Verbindung mit Geradeaussteckern (keine Winkelstecker).

CE

PC/ABS Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol

Stammdaten


Artikelnummer	7408670
Typ	MT45V 4
Bezeichnung 1	Einbaurahmen
Bezeichnung 2	für 4 x 1 Modul 45
Hersteller	OBO
Farbe	graphitschwarz; RAL 9011
Werkstoff	Polycarbonat/Acrylnitril-Butadien-Styrol
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0765 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Einbaurahmen für vier 1-fach Modul 45®-Geräte

Artikelnummer: 7408670

Abmessungen





Technische Daten

Anzahl der einbaubaren Geräte	4
Bodenblech	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Geeignet für Hohlbodeneinbau	nein
Geeignet für Unterflurkanal	nein
Montageart Installationsgerät	rasten
ROHS Konform	ja