Technisches Datenblatt

2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung, alu lackiert
Artikelnummer: 6105096



Multimediaträger mit zwei BNC Anschlussbuchsen, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, zwei BNC Kupplungen in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

PC Polycarbonat


Stammdaten

Artikelnummer	6105096
Typ	MTG-2BC F AL1
Bezeichnung 1	Multimediaträger Audio-BNC
Bezeichnung 2	2x Kupplung, Buchse-Buchse
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	alu lackiert
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0961 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1 Kupplung, alu lackiert
Artikelnummer: 6105096

Abmessungen



Breite	45 mm
Höhe	45 mm

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
ROHS Konform	exempt
Schutzart	IP20
Tiefe	9 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	BNC/TNC
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte