Technisches Datenblatt

Audio-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-Kupplung, schwarzgrau
Artikelnummer: 6105069



Multimediaträger mit zwei Cinch-Anschlussbuchsen für Audio R/L, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, zwei Cinch-Kupplungen (RCA) in Ausführung Buchse-Buchse, Farbkodierung rot/weiß. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

PC Polycarbonat


Stammdaten


Artikelnummer	6105069
Typ	MTG-2R F SWGR1
Bezeichnung 1	Multimediaträger Audio-Cinch
Bezeichnung 2	2x Kupplung, Buchse-Buchse
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	schwarzgrau; RAL 7021
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,2484 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Audio-Cinch-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, als 1:1-Kupplung, schwarzgrau
Artikelnummer: 6105069

Abmessungen





Breite	45 mm
Höhe	45 mm

Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP20
Tiefe	9 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	Cinch
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Auslassrichtung	gerade