# Technisches Datenblatt

## Multimediaträger für VGA/D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade
## Artikelnummer: 6104706



Multimediaträger für einen VGA / D-Sub9 Steckverbinder, Kabelauslass gerade, mit Beschriftungsfeld, ohne Steckverbinder. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

PC Polycarbonat


### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6104706 |
| Typ | MTG-DB O RW1 |
| Bezeichnung 1 | Multimediaträger VGA/D-Sub9 |
| Bezeichnung 2 | ohne Anschlussbuchse |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 45x45mm |
| Farbe | reinweiß; RAL 9010 |
| Werkstoff | Polycarbonat |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,7 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,0822 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Multimediaträger für VGA/D-Sub9 Steckverbinder, 1 Modul, Auslass gerade
## Artikelnummer: 6104706

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Breite | 45 mm |
| Höhe | 45 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl der Einheiten | 1 |
| Ausführung der Oberfläche | matt |
| Befestigungsart | einrasten |
| Beleuchtung | nein |
| Beschriftungsfeld | mit Beschriftungsfeld |
| Halogenfrei | ja |
| Klappdeckel | nein |
| Lüsterklemme | nein |
| Mit Aufdruck | nein |
| Mit Staubschutz | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Schutzart | IP20 |
| Tiefe | 9 mm |
| Tragring | nein |
| Transparent | nein |
| Verwendung | VGA |
| Zugentlastungsmöglichkeit | nein |
| Zusammenstellung | Basiselement mit zentraler Abdeckplatte |
| Auslassrichtung | gerade |
| Mit Buchsen/Kupplungen | nein |
| Geeignet für Anzahl Buchsen/ Kupplungen | 1 |