Technisches Datenblatt

XLR-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3-polig, als Lötanschluss, alu lackiert
Artikelnummer: 6105228



Multimediaträger mit einer XLR-Anschlussbuchse, Kabelauslass gerade, ohne Beschriftungsfeld, XLR-Stecker 3-polig mit Lötanschluss. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

PC Polycarbonat


Stammdaten


Artikelnummer	6105228
Typ	MTG-X3M L AL1
Bezeichnung 1	Multimediaträger XLR 3-polig
Bezeichnung 2	Stecker mit Lötanschluss
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	alu lackiert
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0394 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

XLR-Anschluss, 1 Modul, Auslass gerade, Stecker 3-polig, als Lötanschluss, alu lackiert
Artikelnummer: 6105228

Abmessungen





Breite	45 mm
Höhe	45 mm

Technische Daten

Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
ROHS Konform	exempt
Schutzart	IP20
Tiefe	9 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	XLR
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte