
# Technisches Datenblatt

## Montageträger, 2 x Typ A

## Artikelnummer: 7407846



Montageträger zur Aufnahme von zwei Daten-Anschlussmodulen folgender Typen: AMP TYCO: Standard 110Connect, SL Serie 110Connect u. Toolless, AMP-Twist; Brand-Rex: ungeschirmt; GG45; TKM RJ MOD; Nexans: LANmark mit Adapter-Clip; Siemon CAT6; 3M K6 und K10.
Abmessung einer Montageöffnung in mm: 20,10 x 14,80.

Passend für Einbaueinheit GE2 ohne Bodenbelagaussparung.

CE

A2 Edelstahl, rostfrei

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7407846 |
| Typ | MTGE2 2A |
| Bezeichnung 1 | Montageträger |
| Bezeichnung 2 | mit 2 x Lochbild Typ A |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 116x36x34 |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei 1.4301 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 4,8 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,702 kg CO2e / 1 Stück |


# Technisches Datenblatt

## Montageträger, 2 x Typ A

## Artikelnummer: 7407846

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 116 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anzahl der einbaubaren Geräte | 2 |
| Anzahl der Zugentlastungen | 0 |
| Ausführung | Trägerform |
| Befestigungsart | aufrastbar |
| Beschriftungsfeld | nein |
| Bodenbelagsschutzrahmen | nein |
| Bodenblech | nein |
| Bodenbündig versenkbar | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | nein |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Entkoppelbar | nein |
| Geeignet für Doppelbodeneinbau | ja |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für Hohlbodeneinbau | ja |
| Geeignet für Unterflurkanal | ja |
| Mit Bodenbelagsaussparung | nein |
| ROHS Konform | ja |
| Schwerlastausführung | nein |
| Tiefe | 36 mm |
| Zugentlastungsmöglichkeit | ja |