Technisches Datenblatt

Trägerplatte 2 x Typ Q für Montageträger

Artikelnummer: 7407818




Trägerplatte zur Aufnahme von zwei LWL-Anschlussbuchsen der Datentechnik, Typ Systimax. Abmessung einer Montageöffnung in mm: 13,15 x 13,10.

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	7407818
Typ	MTM 2Q
Bezeichnung 1	Trägerplatte
Bezeichnung 2	2 x Lochung 13,15 x 13,10
Hersteller	OBO
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	3,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,3841 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Länge	72 mm

Technisches Datenblatt

Trägerplatte 2 x Typ Q für Montageträger

Artikelnummer: 7407818

Technische Daten

Anschlussmöglichkeit	2 LWL-Anschlussbuchsen der Datentechnik, Typ Systimax
Anzahl der einbaubaren Geräte	2
Anzahl der Zugentlastungen	0
Ausführung	Trägerform
Befestigungsart	aufrastbar
Beschriftungsfeld	nein
Bodenbelagsschutzrahmen	nein
Bodenblech	nein
Bodenbündig versenkbar	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	nein
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für Unterflurkanal	ja
Mit Bodenbelagsaussparung	nein
ROHS Konform	ja
Schwerlastausführung	nein
Tiefe	48,6 mm
Zugentlastungsmöglichkeit	ja