Technisches Datenblatt

2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung, alu lackiert
Artikelnummer: 6105108



Multimediaträger mit zwei BNC Anschlussbuchsen, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, zwei BNC Kupplungen in Ausführung Buchse-Buchse. Trägerplatte mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

PC Polycarbonat


Stammdaten

Artikelnummer	6105108
Typ	MTS-2BC F AL1
Bezeichnung 1	Multimediaträger Audio-BNC
Bezeichnung 2	2x Kupplung, Buchse-Buchse
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	alu lackiert
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1068 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

2x BNC Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, als 1:1 Kupplung, alu lackiert
Artikelnummer: 6105108

Abmessungen



Breite	45 mm
Höhe	45 mm

Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
ROHS Konform	exempt
Schutzart	IP20
Tiefe	26 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	BNC/TNC
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte