
Technisches Datenblatt

VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschluss-kabel
Artikelnummer: 6104670



Multimediaträger mit einer VGA-Anschlussbuchse, Kabelauslass schräg, mit Beschriftungsfeld, kurzes VGA-Anschlusskabel (HD15) in Ausführung Buchse-Buchse. Träger mit Rastbefestigung, geeignet für den waagerechten und senkrechten Einbau in die Systemumgebung.

PC Polycarbonat


Stammdaten

Artikelnummer	6104670
Typ	MTS-VGA F RW1
Bezeichnung 1	Multimediaträger VGA
Bezeichnung 2	mit Kabel, Buchse-Buchse
Hersteller	OBO
Dimension	45x45mm
Farbe	reinweiß; RAL 9010
Werkstoff	Polycarbonat
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	6,063 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1162 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

VGA-Anschluss, 1 Modul, Auslass schräg, mit Anschluss-kabel
Artikelnummer: 6104670

Abmessungen



Breite	45 mm
Höhe	45 mm

Technische Daten

Anzahl der Einheiten	1
Ausführung der Oberfläche	matt
Befestigungsart	einrasten
Beschriftungsfeld	mit Beschriftungsfeld
Halogenfrei	ja
Klappdeckel	nein
Lüsterklemme	nein
Mit Aufdruck	nein
Mit Staubschutz	nein
ROHS Konform	ja
Schutzart	IP20
Tiefe	26 mm
Tragring	nein
Transparent	nein
Verwendung	VGA
Zugentlastungsmöglichkeit	nein
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte