
# Technisches Datenblatt

## Anbaueinheit für GES4, Höhe 40-140 mm

## Artikelnummer: 7424320



Montagefertige Kanalanbaueinheit mit einem Geräteeinbaudeckel zum Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 4, bestehend aus Seitenprofilen mit angesetzter flexibler Seitenwand aus Metallgewebe, Bodenbelaganlegeprofilen, Kanaldeckel mit blind verschlossener Montageöffnung und einem Kanalendstück. Im Lieferumfang enthalten sind 3 höhennivellierbare Befestigungswinkel, 3 Estrichanker, 1 Deckelstoßunterstützung (ohne Nivelliereinheit - bitte separat bestellen) und 1 Bausatz für Winkelabzweig. Größe der Montageöffnung geeignet zum Einbau einer quadratischen Einbaueinheit der Nenngröße 4.

| | |
|---|---|
| St | Stahl |
| FS | bandverzinkt |

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7424320 |
| Typ | OKA-G A 40140 4 |
| Bezeichnung 1 | Anbaueinheit |
| Bezeichnung 2 | für Geräteeinsatz GES4 |
| Hersteller | OBO |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 692 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 43,2353 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Anbaueinheit für GES4, Höhe 40-140 mm

## Artikelnummer: 7424320

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 460 mm |
| Breite | 400 mm |
| Maß a | 201 mm |
| Maß A | 400 mm |
| Maß h | 40 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abdeckung Montageöffnung | ja |
| Abdeckungen | 1 |
| Anzahl der Montageöffnungen | 1 |
| Bodenblech | nein |
| Deckelbefestigung rastend | nein |
| Dichtungseinbaumöglichkeit | ja |
| Einbauöffnung für Aufflurtank | nein |
| Einbauöffnung für Einbaueinheit | quadratisch |
| Entkoppelbar | nein |
| Geeignet für Dehnungsfuge | nein |
| Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal | nein |
| Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal | ja |
| Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal | nein |
| Kanalhöhe max. | 140 mm |
| Kanalhöhe min. | 40 mm |
| Materialstärke Deckel | 4 |
| Mindestestrichhöhe | 40 |
| Mit Anschlussöffnung | ja |
| Mit Potentialausgleich | nein |
| Mit Trennwand | nein |
| Mit Überstand | ja |
| Montageöffnung | für Geräteeinsatz |
| Nenngröße für Geräteeinbaueinheiten | 4 |
| Nivellierbereich max. | 140 mm |
| Nivellierbereich min. | 40 mm |
| Oberteil abnehmbar | ja |
| ROHS Konform | exempt |