
# Technisches Datenblatt

## Montagedeckel für GES6, 800 mm

## Artikelnummer: 7402056



Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 6. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

St Stahl

FS bandverzinkt

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7402056 |
| Typ | OKA DG6 400 |
| Bezeichnung 1 | Geräteeinsatzdeckel |
| Bezeichnung 2 | für Kanalsystem OKA2 |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 800x400x4 |
| Werkstoff | Stahl |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Oberflächennorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste VK-Einheit | 1 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 905 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 24,9692 kg CO2e / 1 Stück |

# Technisches Datenblatt

## Montagedeckel für GES6, 800 mm

## Artikelnummer: 7402056

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Länge | 800 mm |
| Breite | 400 mm |
| Maß a | 201 mm |
| Maß A | 377 mm |
| Maß b | 253 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Abdeckung Montageöffnung | ja |
| Anzahl der Montageöffnungen | 1 |
| Deckelbefestigung rastend | nein |
| Materialstärke | 4 mm |
| Montageöffnung | rechteckig |
| Montageöffnung | für Geräteeinsatz |
| ROHS Konform | ja |