
Technisches Datenblatt

Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm

Artikelnummer: 7425022



Zum Blindverschluss einer Kanaleinheit. Lieferung einschließlich Rastelemente und Deckelbefestigungsschrauben. Kanaldeckel mit Rastelementen können gestapelt werden, ohne dass die Rastelemente beschädigt werden.

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7425022
Typ	OKA D 300 R
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	blind, rastend
Hersteller	OBO
Dimension	800x300x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	693 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	19,9439 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Montagedeckel, blind, rastend, 800 mm

Artikelnummer: 7425022

Abmessungen



Länge	800 mm
Breite	300 mm
Maß A	277 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	nein
Anzahl der Montageöffnungen	0
Deckelbefestigung rastend	ja
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	ohne
Montageöffnung	ohne
ROHS Konform	ja