
Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GES9, 400 mm

Artikelnummer: 7425104



Mit Montageöffnung für den Einbau einer Einbaueinheit der Nenngröße 9. Montageöffnung mit Deckelblindplatte verschlossen. Lieferung einschließlich Deckelbefestigungsschrauben.

St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7425104
Typ	OKA D 600 9
Bezeichnung 1	Montagedeckel
Bezeichnung 2	für Geräteeinsatz GES9
Hersteller	OBO
Dimension	400x600x4
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	693 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	20,9692 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Montagedeckel für GES9, 400 mm

Artikelnummer: 7425104

Abmessungen



Länge	400 mm
Breite	600 mm
Maß a	244 mm
Maß A	577 mm
Maß c	161 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	ja
Anzahl der Montageöffnungen	1
Deckelbefestigung rastend	nein
Materialstärke	4 mm
Montageöffnung	quadratisch
Montageöffnung	für Geräteeinsatz
ROHS Konform	ja