
Technisches Datenblatt

T-Stück, ohne Nivelliereinheiten

Artikelnummer: 7403836

Montagefertige Verbindung einer Kanaleinheit mit Bürstenleiste und einer Kanaleinheit zur Leitungsführung, bestehend aus Kanalunterteilen, zwei Deckeln, höhenverstellbaren Seitenprofilen und wandseitig angeordneter Bürstenleiste zur Leitungsausführung. Im Lieferumfang enthalten sind zwei Deckelstoßdichtungen und zwei Verbinder. Zur Höheneinstellung werden sechs Nivelliereinheiten benötigt.



St Stahl

FS bandverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7403836
Typ	OKB TS 25085 ON
Bezeichnung 1	T-Stück
Bezeichnung 2	mit Bürstenleiste
Hersteller	OBO
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	bandverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN 10346
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1850 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	78,5261 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

T-Stück, ohne Nivelliereinheiten

Artikelnummer: 7403836

Abmessungen



Länge	1.000 mm
Breite	250 mm
Höhe	93 mm
Maß h	85 mm

Technische Daten

Abdeckung Montageöffnung	nein
Bodenblech	ja
Bodenpflege	trocken
Deckelbefestigung rastend	nein
Dichtungseinbaumöglichkeit	nein
Einbauöffnung für Aufflurtank	nein
Entkoppelbar	ja
Funktion	Abzweig
Geeignet für Dehnungsfuge	nein
Geeignet für estrichbündigen geschlossenen Unterflurkanal	nein
Geeignet für estrichbündigen offenen Unterflurkanal	ja
Geeignet für estrichüberdeckten Unterflurkanal	nein
Mindestestrichhöhe	93
Mit Anschlussöffnung	nein
Mit Potentialausgleich	nein
Mit Trennwand	nein
Mit Überstand	ja
Nivellierbereich min.	0 mm
Oberteil abnehmbar	ja
ROHS Konform	ja
Trennwandbefestigung_löschen	stecken
Trennwandbefestigung	stecken