
Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 35 FT

Artikelnummer: 7120140



Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 35 mm.
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.


St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	7120140
Typ	RAA 315 FT
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit 2 Winkelverbindern
Hersteller	OBO
Dimension	35x150
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	39,7 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Breite	150 mm
Breite	6 in
Höhe	35 mm
Höhe	1 in
Maß B	150 mm
Maß R	50 mm

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 35 FT

Artikelnummer: 7120140

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Funktionserhalt	nein
Materialstärke Bodenblech	1 mm
NATO Lochbild	nein
Richtungsänderung	horizontal
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Weitspann-Ausführung	nein
Art des Verbinders Kabeltragsys-tem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm