
Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 A4

Artikelnummer: 7136135




Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7136135
Typ	RAA 620 A4
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit 2 Winkelverbindern
Hersteller	OBO
Dimension	60x200
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	53,2 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Breite	200 mm
Breite	12 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Maß B	200 mm
Maß R	50 mm

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 A4

Artikelnummer: 7136135

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Materialstärke Bodenblech	1 mm
Richtungsänderung	horizontal
ROHS Konform	ja
Art des Verbinders Kabeltragsys-tem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm