
Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 A4

Artikelnummer: 7136143




Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Das Formteil wird in unmontiertem Zustand geliefert.
Inklusive anteiligem Befestigungsmaterial.

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7136143
Typ	RAA 630 A4
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	mit 2 Winkelverbindern
Hersteller	OBO
Dimension	60x300
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	61,5 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Breite	300 mm
Breite	8 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Maß B	300 mm
Maß R	50 mm

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 A4

Artikelnummer: 7136143

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	Mitgelieferter Verbinder
Materialstärke Bodenblech	1 mm
Richtungsänderung	horizontal
ROHS Konform	ja
Art des Verbinders Kabeltragsys-tem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm