
Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 A4

Artikelnummer: 7136252




Anbau-Abzweigstück für den horizontalen und vertikalen Einsatz. Für alle Kabelrinnentypen mit der Seitenhöhe 60 mm.
Befestigungsmaterialien sind separat zu bestellen.

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten

Artikelnummer	7136252
Typ	RAA 650 A4
Bezeichnung 1	Anbau-Abzweigstück
Bezeichnung 2	runde Ausführung
Hersteller	OBO
Dimension	60x500
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	255 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Abmessungen



Breite	500 mm
Breite	20 in
Höhe	60 mm
Höhe	2 in
Maß B	500 mm
Maß R	150 mm

Technisches Datenblatt

Anbau-Abzweigstück 60 A4

Artikelnummer: 7136252

Technische Daten

Abbiegung (Winkel)	90°
Ausführung Verbinder	ohne Verbinder
Materialstärke Bodenblech	1,5 mm
Richtungsänderung	horizontal
ROHS Konform	ja
Art des Verbinders Kabeltragsys-tem	geschraubt
Holmstärke	1,25 mm