Technisches Datenblatt

Rundleiter Stahl verzinkt

Artikelnummer: 5021050



- einsetzbar als Ableitung nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2)
- entspricht den Anforderungen nach VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Zinkauflage: ≥ 350 g/m² (ca. 50 µm im Mittelwert)

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	5021050
Typ	RD 8-FT 50
Bezeichnung 1	Rundleiter
Bezeichnung 2	50m Ring
Hersteller	OBO
Dimension	8mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	40 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m

Technisches Datenblatt

Rundleiter Stahl verzinkt

Artikelnummer: 5021050

Abmessungen



Maß D	8 mm

Technische Daten

Anzahl der Einzeldrähte	1
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung	nein
Normalring (ca. kg)	20
Normalring (ca. m)	50
Längentoleranz ±	5 %
Querschnitt	50 mm²
ROHS Konform	ja
Werkstoff-Eigenschaft	sonstige
Werkstoff-Mantel	ohne