
Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3

Artikelnummer: 7409522



Rahmenkassette Schwerlast für Tubus für den Einbau von Installationsgeräten in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden im Innenbereich. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Der Tubus ist nicht im Lieferumfang enthalten.

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten


Artikelnummer	7409522
Typ	RKF2 SL2 V2 20
Bezeichnung 1	Schwerlast-Rahmenkassette
Bezeichnung 2	für Tubus
Hersteller	OBO
Dimension	283x283x20
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	700 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	29,941 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast für Tubus, RKFSL, Nenngröße 250-3

Artikelnummer: 7409522

Abmessungen



Maß A	324 mm
Maß B	288 mm
Maß C	282 mm
Maß h	20 mm

Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe	1
Ausführung Leitungsauslass	Versenkbarer Tubus
Bodenpflege	nass
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für	Unterflurdosenaufbau
Geeignet für Unterflurdose	250
Länge Einbaumaß	290 mm
ROHS Konform	ja
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP20
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP44
Schutzgrad IK-Code	IK10
Schwerlastausführung	ja
Schwerlastklasse	20 kN (OBO SL2)
Bodenbelagdicke	14 mm