Technisches Datenblatt

Rastklammer RKV3V

Artikelnummer: 6288700



Rastklammer zur mechanischen und elektrischen Verbindung von Kanaloberteilen und Kanalunterteilen. Passend für Oberteile der Systeme Rapid 45, Rapid 80 und ISS.
Bei Abdeckungszuschnitten sind nachfolgende Mindestanzahlen zu berücksichtigen.
L<1000 mm: 4 Stück
L=1000 - 2000 mm: 6 Stück
L>2000 mm: 8 Stück

St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	6288700
Typ	RKV3V
Bezeichnung 1	Rastklammer
Bezeichnung 2	für GS/GA
Hersteller	OBO
Dimension	11x20x6
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	0,085 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0075 kg CO2e / 1 Stück


Technisches Datenblatt

Rastklammer RKV3V

Artikelnummer: 6288700

Abmessungen





Länge	11 mm
Breite	20 mm
Höhe	6 mm

Technische Daten

ROHS Konform	ja