
Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3

Artikelnummer: 7405936




Rahmenkassette Schwerlast "blind" für die Herstellung einer Revisionsöffnung in der UZD250-3 in trocken oder nass gepflegten Fußböden. Belastungsklasse 2 bis 20 kN. Nur für glatte Bodenbeläge im Innenbereich geeignet.

A2 Edelstahl, rostfrei

Stammdaten

Artikelnummer	7405936
Typ	RK SL2 V2 25
Bezeichnung 1	Schwerlast-Rahmenkassette
Bezeichnung 2	blind
Hersteller	OBO
Dimension	282x282x25
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	775 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	29,7471 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Maß A	324 mm
Maß B	288 mm
Maß C	282 mm
Maß h	25 mm

Technisches Datenblatt

Rahmenkassette Schwerlast, blind, RKSL, Nenngröße 250-3

Artikelnummer: 7405936

Technische Daten

Anzahl der Leitungsauslässe	0
Ausführung Leitungsauslass	Kein Leitungsauslass
Bodenpflege	nass
Estrichhöhe min.	70 mm
Fußbodenhöhe min.	95 mm
Geeignet für Doppelbodeneinbau	ja
Geeignet für Hohlbodeneinbau	ja
Geeignet für	Unterflurdosenaufbau
Geeignet für Unterflurdose	250
Geräteträger zur Aufnahme von Gerätebechern	nein
Länge Einbaumaß	290 mm
ROHS Konform	ja
Schutzart (IP) im genutzten Zustand	IP00
Schutzart (IP) im ungenutzten Zustand	IP44
Schutzgrad IK-Code	IK10
Schwerlastausführung	ja
Schwerlastklasse	20 kN (OBO SL2)
Bodenbelagdicke	19 mm