Technisches Datenblatt

Aluminium-Rohrbogen, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046017



90°-Bogen mit angeformten Muffen, für Elektroinstallationsrohre nach EN 61386-1. Mit gratfreier Innenwand.

Alu Aluminium

Stammdaten


Artikelnummer	2046017
Typ	SB50W ALU
Bezeichnung 1	Aluminiumrohrbogen
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø50mm
Werkstoff	Aluminium
Kleinste VK-Einheit	5
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	35,4 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Aluminium-Rohrbogen, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046017

Abmessungen



Maß A	128 mm
Maß B	360 mm
Maß D	50 mm
Maß l	63 mm
Maß M	M50
Maß R	180 mm
Maß t	1,4 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
Flexibel	nein
für Rohrdurchmesser nominal	50 mm
Halogenfrei	nein
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Mit Muffe	ja
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
ROHS Konform	ja
Temperatureinsatzbereich max.	250 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Winkel des Bogens	90 °
Zweiteilig	nein