
Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M8 F

Artikelnummer: 3158632



Sechskantschraube zur universellen Befestigung von Konstruktionsbauteilen.
Inklusive Sechskantmutter und 2 Unterlegscheiben.

CE

St	Stahl
F	feuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	3158632
Typ	SKS 8x20 F
Bezeichnung 1	Sechskantschraube
Bezeichnung 2	mit Mutter und Scheiben
Hersteller	OBO
Dimension	M8x20
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	feuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN 267, Teil 10
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,837 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0529 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Sechskantschraube M8 F

Artikelnummer: 3158632

Abmessungen



Länge	20 mm
Maß d	8 mm
Maß L	20 mm

Technische Daten

Festigkeitsklasse	8.8
Gewinde	M 8 x 20
Gewinde metrisch	8
Gewindeart	metrisch
Gewindelänge	20 mm
Gewindesteigung	1,25 mm
Kopfform	Sechskant (hexagonal)
Mit Mutter	ja
Mit Unterlegscheibe	ja
ROHS Konform	ja
Schlüsselweite	13
Schraubsystem	sechskant (hexagonal)
Selbstsichernd	nein
Vollgewinde	ja
Linksgewinde	nein