Technisches Datenblatt

Konstruktions- und Abhängeprofil, SL42 A2

Artikelnummer: 7103620

Gelochtes Holmprofil der Schiffskabelleiter SL 42 zur Erstellung von Abhänge- und Tragekonstruktionen.
Das Holmprofil ist auf Anfrage auch in Stahl blank lieferbar.



A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	7103620
Typ	SLH 42 2000 A2
Bezeichnung 1	Holmprofil
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	25x3x2000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	2
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	50 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	2,8295 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Konstruktions- und Abhängeprofil, SL42 A2

Artikelnummer: 7103620

Abmessungen



Abmessung	25x3
Länge	2.000 mm
Breite	25 mm
Höhe	3 mm

Technische Daten

ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein