Technisches Datenblatt

Konstruktions- und Abhängeprofil, SL62 A2

Artikelnummer: 7103650

Gelochtes Holmprofil der Schiffskabelleiter SL 62 zur Erstellung von Abhänge- und Tragekonstruktionen.
Das Holmprofil ist auf Anfrage auch in Stahl blank lieferbar.



A2	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	7103650
Typ	SLH 62 3000 A2
Bezeichnung 1	Holmprofil
Bezeichnung 2	gelocht
Hersteller	OBO
Dimension	40x5x3000
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4301
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	3
Mengeneinheit	Meter
Gewicht	133 kg
Gewichtseinheit	kg/100 m
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	7,5849 kg CO2e / 1 Meter

Technisches Datenblatt

Konstruktions- und Abhängeprofil, SL62 A2

Artikelnummer: 7103650

Abmessungen



Abmessung	40x5
Länge	3.000 mm
Breite	40 mm
Höhe	5 mm

Technische Daten

ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein