
Technisches Datenblatt

Verbinder A2

Artikelnummer: 7103560



Längsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 25 mm Seitenhöhe.
Die Durchgängigkeit des Potentialausgleichs ist durch die Verschraubung sichergestellt.

CE

A4	Edelstahl, rostfrei
2B	blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	7103560
Typ	SLV 42 A4
Bezeichnung 1	Längsverbinder mit Schrauben
Bezeichnung 2	für Kabelleiter SL 42
Hersteller	OBO
Dimension	170x42
Farbe	edelstahl
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche	blank, nachbehandelt
Oberflächennorm	
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,3 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,9055 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Verbinder A2

Artikelnummer: 7103560

Abmessungen



Abmessung	170x30
Länge	170 mm
Breite	30 mm
Höhe	10 mm

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	25 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	ja
Verbindungsart	Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung	nein