
Technisches Datenblatt

Verbinder FT

Artikelnummer: 7103540



Längsverbinder zur Verbindung von Kabelleitern und Formteilen mit 25 mm Seitenhöhe.
Die Durchgängigkeit des Potentialausgleichs ist durch die Verschraubung sichergestellt.

CE

St Stahl

FT tauchfeuerverzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	7103540
Typ	SLV 42 FT
Bezeichnung 1	Längsverbinder mit Schrauben
Bezeichnung 2	für Kabelleiter SL 42
Hersteller	OBO
Dimension	170x42
Farbe	zink
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	tauchfeuerverzinkt
Oberflächennorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste VK-Einheit	20
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	11,9 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,4221 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Verbinder FT

Artikelnummer: 7103540

Abmessungen



Abmessung	170x30
Länge	170 mm
Breite	30 mm
Höhe	10 mm

Technische Daten

Ausführung	Längsverbinder
Funktionserhalt	nein
Geeignet für Gitterrinne	nein
Geeignet für Kabelleiter	ja
Geeignet für Kabelrinne	nein
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe	25 mm
Gelenkverbinder horizontal	nein
Gelenkverbinder vertikal	nein
ROHS Konform	ja
Rostfreier Stahl, gebeizt	nein
Verbindungsart	Schraubverbinder
Weitspann-Ausführung	nein