# Technisches Datenblatt

## starQuick-Schelle

## Artikelnummer: 2146096




Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 28 mm, auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle. Für hohe Belastungswerte kombinierbar mit Doppelhalter. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.

PA Polyamid

### Stammdaten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2146096 |
| Typ | SQ-15 LGR |
| Bezeichnung 1 | starQuick-Schelle |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 14-16,5mm |
| Farbe | lichtgrau; RAL 7035 |
| Werkstoff | Polyamid |
| Kleinste VK-Einheit | 100 |
| Mengeneinheit | Stück |
| Gewicht | 0,584 kg |
| Gewichtseinheit | kg/100 St. |

# Technisches Datenblatt

## starQuick-Schelle

## Artikelnummer: 2146096

### Abmessungen




| | |
|---|---|
| Maß A | 29 mm |
| Maß B | 17 mm |
| Maß E | 10 mm |
| Maß F | 4,5 mm |
| Maß h | 10,5 mm |
| Maß H | 35,7 mm |

### Technische Daten

| | |
|---|---|
| Anreihbar | ja |
| Anzahl der Kabel/Rohre | 1 |
| Befestigungsart | Schraubloch |
| Bruchlast | 0,6 kN |
| flammwidrig | nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C |
| Geschlossen | ja |
| Halogenfrei | ja |
| Mit Einlage | nein |
| Nenngröße | 15-16 |
| Rastsystem | ja |
| ROHS Konform | ja |
| Schellenmontage | Duchgangsloch mit starQuick-Mutter M6 oder M8 |
| Spannbereich D max. | 16,5 mm |
| Spannbereich D min. | 14 mm |
| UV-beständig | ja |