Technisches Datenblatt

starQuick-Schelle

Artikelnummer: 2146258



Hochbelastbare Schelle zur Aufnahme von Elektro- und Sanitärrohren aus Kunststoff und Metall sowie Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe. Universelle Befestigungsmöglichkeiten an Wand, Decke und Stahlkonstruktionen im Innen- und Außenbereich. Flexibler Spannbereich von mehreren Millimetern. Werkzeuglose Rohrmontage. Aneinander reihbar bis Ø 28 mm, auch mit OBO Quick- oder starQuick-Schelle. Für hohe Belastungswerte kombinierbar mit Doppelhalter. Für variable Abstände und Schellenanzahl montierbar auf Profilschiene.

PA Polyamid

Stammdaten


Artikelnummer	2146258
Typ	SQ-32 LGR
Bezeichnung 1	starQuick-Schelle
Hersteller	OBO
Dimension	31,2-35,8mm
Farbe	lichtgrau; RAL 7035
Werkstoff	Polyamid
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	1,23 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

starQuick-Schelle

Artikelnummer: 2146258

Abmessungen



Maß A	43 mm
Maß B	17 mm
Maß E	10 mm
Maß F	4,5 mm
Maß h	10,5 mm
Maß H	57,3 mm

Technische Daten

Anreihbar	ja
Anzahl der Kabel/Rohre	1
Befestigungsart	Schraubloch
Bruchlast	1 kN
flammwidrig	nach VDE 0471/DIN 695 Teil 2-1, Prüftemperatur 650°C
Geschlossen	ja
Halogenfrei	ja
Mit Einlage	nein
Nenngröße	32-35
Rastsystem	ja
ROHS Konform	ja
Schellenmontage	Duchgangsloch mit starQuick-Mutter M6 oder M8
Spannbereich D max.	35,8 mm
Spannbereich D min.	31,2 mm
UV-beständig	ja