
Technisches Datenblatt

Quick-Pipe®-Schere

Artikelnummer: 2153572




Schere zum gratfreien Schneiden von Elektroinstallationsrohr Quick-Pipe® Ø 16 - 32 mm.

Stammdaten

Artikelnummer	2153572
Typ	SQ 1632
Bezeichnung 1	Quick-Kanal-Schere
Hersteller	OBO
Dimension	16-32mm
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	40 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0203 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Technisches Datenblatt

Quick-Pipe®-Schere

Artikelnummer: 2153572

Technische Daten

Ausführung	Kanalschere
Mit Drahtschneider	nein
ROHS Konform	ja
Schneidbereich max.	32 mm
Schneidbereich min.	16 mm
Schneide	glatt
Richtung Schere	beidseitig
Werkstoff des Griffs	Kunststoff