
Technisches Datenblatt

Steckerteil 3-polig, Schraubanschluss, weiß

Artikelnummer: 6108055


Steckerteil 3-polig, Typ GST18i mit Schraubanschluss, geringe Bauhöhe (kein Steckplatzverlust in Kombination mit Verteilerblöcken), für Querschnitt 0,75 - 2,5 mm², ein- und feindrähtige Leiter ohne Aderendhülse anschließbar, für Leitungsdurchmesser von 6,5 - 10,5 mm (H05VV, NYM), unmontiert mit Zugentlastung, vor Ort konfektionierbar, 250 V, 16 A. Abmantellänge: 31 mm Abisolierlänge: 7 mm



Stammdaten

Artikelnummer	6108055
Typ	ST-S GST18i3p W
Bezeichnung 1	Steckerteil 3-polig
Bezeichnung 2	Schraubanschluss
Hersteller	OBO
Farbe	weiß
Kleinste VK-Einheit	1
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,03 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,0195 kg CO2e / 1 Stück

Abmessungen



Technisches Datenblatt

Steckerteil 3-polig, Schraubanschluss, weiß

Artikelnummer: 6108055

Technische Daten

ROHS Konform	ja