Technisches Datenblatt

Edelstahl-Muffe V4A

Artikelnummer: 2046770

Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.



E30 E90

A4 Edelstahl, rostfrei

2B blank, nachbehandelt

Stammdaten


Artikelnummer	2046770
Typ	SV16W A4
Bezeichnung 1	Edelstahlverbindungsmuffe
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø16mm
Werkstoff	Edelstahl, rostfrei 1.4571
Oberfläche Oberflächennorm	blank, nachbehandelt
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,1 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,1211 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Edelstahl-Muffe V4A

Artikelnummer: 2046770

Abmessungen



Länge	50 mm
Maß D	18,2 mm
Maß d	16,2 mm
Maß L	50 mm
Maß l	25 mm
Maß M	M16
Maß t	1 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	16 mm
Größe	16
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	ja
Oberfläche poliert	nein
ROHS Konform	ja
Temperatureinsatzbereich max.	400 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein