Technisches Datenblatt

Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046855

Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.



E30 E90

St Stahl

G galvanisch verzinkt

Stammdaten


Artikelnummer	2046855
Typ	SV20W G
Bezeichnung 1	Stapa Steckmuffe
Bezeichnung 2	ohne Gewinde
Hersteller	OBO
Dimension	Ø20mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	50
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	2,8 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate	0,083 kg CO2e / 1 Stück

Technisches Datenblatt

Galvanisch verzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Artikelnummer: 2046855

Abmessungen



Länge	60 mm
Maß D	23,1 mm
Maß d	20,7 mm
Maß L	60 mm
Maß l	30 mm
Maß M	M20
Maß t	1,2 mm

Technische Daten

Ausführung	Steck
für Rohrdurchmesser	20 mm
Größe	20
Halogenfrei	ja
Mit Inspektionsöffnung und Deckel	nein
Oberfläche gebürstet	nein
Oberfläche poliert	nein
ROHS Konform	ja
Temperatureinsatzbereich max.	400 °C
Temperatureinsatzbereich min.	-45 °C
Zweiteilig	nein