

# Technisches Datenblatt

Standfuß für FangFix-System min. 10 kg

Art.-Nr. 5403110



- System bestehend aus FangFix-Stein mit Basis und Klemme
- FangFix-Klemme aus VA; Blitzstrom geprüft mit 100 kA (10/350)
- 16 kg Stein mit Ø 365 mm, hohe Standfestigkeit
- Schnelle und einfache Montage der Fangstange per Dübeltechnik
- Beton, frostbeständig
- Der FangFix-Stein ist stapelbar
- passend für Ø 16 mm Rohr-Fangstangen




**BET** Beton

## Stammdaten

Art.-Nr.	5403110
Typ	F-FIX-10B
Bezeichnung 1	FangFix-System
Bezeichnung 2	Komplettsystem
Dimension	10kg
Werkstoff	Beton
Werkstoff Kürzel	BET
Kleinste Verkaufseinheit	77,00 Stück
Gewicht	1.058,00 kg/100 St.

## Technische Daten



Ausführung	Sockel
Aufnahme Fangstange	Gewinde
Durchmesser	295,00 mm
Gewicht	10,00 kg
Nenngröße Ø	295 mm
Passung	Rd 8 mm
Verjüngt	<input type="checkbox"/>