

Technisches Datenblatt

Anschlusselement zur Installation im isolierten
Fangmast isFang IN
Art.-Nr. 5408019

OBO
BETTERMANN



- für die isCon® Basic und Professional-Leitung
- Anschluss und Verlegung der Leitung im isolierten Fangmast
- schraubbare Konfektionierung
- inkl. Schrumpfschlauch und Sechskantschlüssel
- geprüft bis zu 150 kA (Blitzschutzklasse II)




VA Edelstahl, rostfrei 1.4301

Stammdaten

| | |
|--------------------------|--------------------------------------|
| Art.-Nr. | 5408019 |
| Typ | isCon IN con 2 |
| Bezeichnung 1 | Anschlusselement |
| Bezeichnung 2 | für isCon Basic + Pro, innen |
| Dimension | Ø 20mm |
| Werkstoff | Edelstahl, rostfrei Werkstoff 1.4301 |
| Werkstoff Kürzel | A2 |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 1 Stück |
| Gewicht | 27,80 kg/100 St. |

Technische Daten



| | |
|-------------------------|------------|
| Maß D | 20,00 Ø mm |
| Blitzstromtragfähigkeit | H1/150 kA |
| Geeignet für Verbindung | sonstige |