Technisches Datenblatt

Gewindestange G 1000

Artikelnummer: 3141128

Gewindestange nach DIN 976.



St	Stahl
G	galvanisch verzinkt

Stammdaten

Artikelnummer	3141128
Typ	TR M8 1M G
Bezeichnung 1	Gewindestange
Hersteller	OBO
Dimension	M8x1000mm
Werkstoff	Stahl
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberflächennorm	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Kleinste VK-Einheit	10
Mengeneinheit	Stück
Gewicht	30 kg
Gewichtseinheit	kg/100 St.

Technisches Datenblatt

Gewindestange G 1000

Artikelnummer: 3141128

Abmessungen



Länge	1.000 mm
Maß d	8 mm
Maß L	39,37 in
Maß L	1.000 mm

Technisches Datenblatt

Gewindestange G 1000

Artikelnummer: 3141128

Technische Daten

Bruchlast	14,6 kN
Gewinde	M8
Gewinde metrisch	8
ROHS Konform	ja
Linksgewinde	nein
Festigkeitsklasse Gewindestange	8.8